### KCMA-8-3000-5A-15VA1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Transformateurs de courant pour mise en conformité Caractéristiques :

- particulièrement valable pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- aucune coupe des conducteurs primaires nécessaire
- Déploiement du transformateur de courant sans outils supplémentaires

### Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 3000 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 15 VA, Classe de précision: 1, Transformateur de courant à noyau fendu
Référence	<u>2728180000</u>
Туре	KCMA-8-3000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118810547
Qté.	1 Pièce
Fabricant	MBS AG

Niveau du catalogue / Dessins

## KCMA-8-3000-5A-15VA1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
DOLLO	0 (		
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Desfers days	70	Due for a design (or excess)	0.1100 in al-
Profondeur	79 mm	Profondeur (pouces)	3.1102 inch
Hauteur	243 mm 195 mm	Hauteur (pouces) Largeur (pouces)	9.5669 inch 7.6772 inch
Largeur Poids net	3760 g	Largeur (pouces)	7.0772 Inch
roids fiet	3700 g		
Températures			,
Température de stockage		Température de fonctionnement	
Conformité environnementa	ale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforma cans evemnti	ion	
REACH SVHC	Conforme sans exemption  Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
112, 10, 110	1 45 45 57116 44 465545	. 40 0,1 70 011 poido	
Classifications			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02	LODAGO 14.0	27210002
Caractéristiques techniques	<b>.</b>		
1			
Degré de protection	IP20	Classe d'isolation	E
Courant permanent de protection thermique Ithermique	1,2 x Inominale	Fréquence nominale	50 Hz
Caractéristiques électriques	5		
Classe de muécicion	1	Courant accordains	0.54
Classe de précision	1 15 VA	Courant primaire	05 A 3000 A
Charge		Courant primaire	3000 A
Dimensions des conducteur	s sous tension		
Type de conducteur	Conducteur isolé	Conducteur rond	80.00 mm
	uniquement		
Rail	80 x 120 mm	Lieu d'installation	Usage à l'intérieur
Coordination de l'isolation			
Norman	EN 60044/1	Classe de précision	1
Normes	EN 60044/1	Classe de précision	1

Date de création 15.11.2025 03:09:55 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

## KCMA-8-3000-5A-15VA1



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Dessins**







