

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 1.5 mm, longueur de la lame: 40 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.3 mm
Référence	2750060000
Type	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
Qté.	1 Pièce

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5.5118 inch
Diamètre	1.5 mm	Poids net	10.56 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		

Caractéristiques techniques

Version	droit
---------	-------

Outils à couper

Largeur de la lame (B)	1.5 mm	Epaisseur de la lame (A)	0.3 mm
Forme	Fendue	longueur de la lame	40 mm