

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 144 mm, Largeur: 334 mm, Profondeur: 2 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
Référence	3073130000
Type	MOPL K7 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858063
Qté.	1 Pièce

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0.0787 inch
Hauteur	144 mm	Hauteur (pouces)	5.6693 inch
Largeur	334 mm	Largeur (pouces)	13.1496 inch
Cote de fixation hauteur	72 mm	Cote de fixation largeur	314 mm
Poids net	665 g		

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation	Vissé
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée

Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	2 mm	Type de fixation	Vissé
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée
Cote de fixation largeur	314 mm	Cote de fixation hauteur	72 mm

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Profondeur 7,5 mm

Série Klippon® K, accessoires



Informations générales de commande

Type	TS35X7.5 ST K7	Version	
Référence	8000003905		Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 324 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118652680		longitudinal, Acier, zingué, chromé
Qté.	20 ST		