
Fiche de données

H25,0/28D 14 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Référence	3195790000
Type	H25,0/28D 14 GE
GTIN (EAN)	4099987983730
Qté.	50 Pièce
Emballage	en vrac

Fiche de données

H25,0/28D 14 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	0.13 g

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur jaune	Version	Norme

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	7.3 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	14 mm
Diamètre de la collerette (D2)	11.2 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.4 mm
L1 en mm	28.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 4
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.2 mm	Désignation militaire	T 20A 028 A
Longueur de dénudage	16 mm	Section de raccordement du conducteur	25 mm²
Couleur	DIN		