## **TS35X7.5 ST FPC 20 HOR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Figure similaire

#### Accessoires

### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 165 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudi- nal, Acier, zingué, chromé	
Référence	8000037557	
Туре	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	
GTIN (EAN)	4050118653212	
Qté.	20 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

### **TS35X7.5 ST FPC 20 HOR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001285

27-40-06-02

27-40-06-02

27-40-06-02

27-40-06-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments						
<b>B</b> 0110						
ROHS	Conforme	Conforme				
Dimensions et poids						
Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch			
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch			
Largeur	165 mm	Largeur (pouces)	6.4961 inch			
Poids net	60 g	Edigodi (podoce)	0. 100 T IIIOIT			
Températures						
Temperatures						
Température de fonctionnement						
·						
Conformité environneme	entale du produit					
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption					
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids					
Classifications						
ETIM 6.0						

### Caractéristiques générales

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Résistance du matériau	1 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715	Surface	zingué, chromé
Matériau de base	Acier	Fixation de montage	vissé

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001285

EC001285

27-40-06-02

27-40-06-02

27-40-06-02

27-40-06-02

Niveau du catalogue / Dessins