

MEHA KP RT M-D-SPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

Informations générales de commande

Version	Accessoires, Jeu de couteaux
Référence	9003610000
Type	MEHA KP RT M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190058272
Qté.	1 Pièce

MEHA KP RT M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions et poids

Profondeur	16 mm
Hauteur	11.5 mm
Largeur	26 mm
Longueur	26 mm
Poids net	3.68 g

Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur (pouces)	0.4528 inch
Largeur (pouces)	1.0236 inch
Longueur (pouces)	1.0236 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509
ECLASS 15.0	21-04-48-91

ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 14.0	21-04-48-91

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Jeu de couteaux pour Mini-Duro-Stripax jusqu'à AWG24 pour PTFE
--------------------------	--

Outil à dénuder

Type de câble	Conducteur avec isolant spécial
Diamètre du conducteur min.	0.3 mm
Longueur de dénudage, minimale	3 mm

Diamètre du conducteur max.	0.5 mm
Longueur de dénudage, maximale	7 mm
Couleur	Rouge