Fiche de données

H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 36 mm, 30 mm, bleu
Référence	9028220000
Type	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008190891596
Qté.	25 Pièce
Emballage	en vrac

Fiche de données

H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	9.08 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur bleue	Version	Norme

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	16.5 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	30 mm
Diamètre de la collerette (D2)	21 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.7 mm
L1 en mm	50.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 4/0
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.5 mm	Longueur de dénudage	36 mm
Section de raccordement du conducteur	120 mm²	Couleur	Weidmueller

H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin