

### H2,5/24 XS BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

#### Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 18 mm, 14.5 mm, bleu
Référence	<b>9202880000</b>
Type	H2,5/24 XS BL
GTIN (EAN)	4032248517954
Qté.	100 Pièce
Emballage	en vrac

## H2,5/24 XS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Poids net	0.3 g
-----------	-------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embut pour conducteurs protégés contre les courts-circuits et les mises à la terre couleur bleue	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

### Embutts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	2.3 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	14.5 mm
Diamètre de la collerette (D2)	7.9 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.3 mm
L1 en mm	24.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Longueur de dénudage	18 mm
Section de raccordement du conducteur	2.5 mm <sup>2</sup>	Couleur	Weidmüller

### H2,5/24 XS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin

