## **KLIPPON K MF KIT 25**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Similaire à l'illustration









Abbildung ähnlich

Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Pied de montage, Pattes de fixation, Hauteur: 70 mm, Lar- geur: 33.5 mm, Profondeur: 12 mm, Matériau de base: Acier inox 1.4301, argent
Référence	<u>9527590000</u>
Туре	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

## **KLIPPON K MF KIT 25**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Acier inox 1.4301

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Vissé

ROHS	Conforme			
10113	Comornie			
Dimensions et poids				
Profondeur	12 mm	Drafondour (nouses)	0.4724 inch	
Hauteur	70 mm	Profondeur (pouces)  Hauteur (pouces)	2.7559 inch	
Largeur	33.5 mm	Largeur (pouces)	1.3189 inch	
Poids net	127.1 g	Largedi (podces)	1.5 103 IIICII	
Total Hot	127.119			
Températures				
Température de fonctionnemen	t			
remperature de fonctionnemen				
Conformité environnem	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemp	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessi	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
	<u> </u>			
Classifications				
Classifications				
	EC002625	ETIM 7.0	EC002625	
ETIM 6.0	EC002625 EC002625	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002625 EC002625	
ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0				
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002625 EC002625	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002625 27-18-28-07	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC002625 EC002625 27-18-92-90	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002625 27-18-28-07 27-18-28-07	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC002625 EC002625 27-18-92-90 27-18-28-07	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC002625 27-18-28-07 27-18-28-07 27-18-28-07	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	EC002625 EC002625 27-18-92-90 27-18-28-07 27-18-28-07 27-18-28-07	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC002625 27-18-28-07 27-18-28-07 27-18-28-07	
Classifications  ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0  Caractéristiques généra	EC002625 EC002625 27-18-92-90 27-18-28-07 27-18-28-07 27-18-28-07	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC002625 27-18-28-07 27-18-28-07 27-18-28-07	

Matériau de base

Type de fixation

Niveau du catalogue / Dessins