


H0,75/12 W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér
Rendelési szám	0409600000
Típus	H0,75/12 W
GTIN (EAN)	4008 190079826
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.07 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, fehér	Változat	Standard
-----------------	--------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	6 mm
Gallér átmérője (D2)	2.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	12.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	8 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.75 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

