

HDC-KIT-HE 06.301

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.

A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.

A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.

A vezetékcsatlakozás szintjét csavaros elemmel terveztük meg. Az összes csavaros csatlakozás fel van szerelve vezetékvédő rugóval.

Általános rendelési adatok

Változat	RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozók, Készlet, HE, Telepítési szerkezeti méret: 3, Pólusok: 6, Csavaros csatlakozás, 500 V, 16 A, alumínium présöntvény, PG 16
Rendelési szám	1001490000
Típus	HDC-KIT-HE 06.301
GTIN (EAN)	4032248699797
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 352 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 9ed66ce7-2fe8-4987-bb46-06cab3f02292

Verzió

Kábelbevezetések mérete	PG 16	Felső kábelbevezetések száma	0
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel	Telepítési szerkezeti méret	3
Tömítés	NBR	Szín (RAL)	RAL 7035
BG	3		

Általános adatok

Felületi minőség	Porbevonatos	Védelmi osztály	IP65
Sorozat	HE		

Általános adatok

Pólusszám	6	Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás
Telepítési szerkezeti méret	3	Kábelcsavarzat	PG 16
Alapanyag	alumínium présöntvény	Sorozat	HE
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	500 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A
BG	3		

Változat

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Telepítési szerkezeti méret	3
Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²
Felületi minőség	Porbevonatos	Primer érintkező max. nyomatéka	0.55 Nm
Alapanyag	alumínium présöntvény	Min. nyomaték a főérintkező számára	0.5 Nm
BG	3		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

Műszaki adatok

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC-KIT-HE 06.301

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

HDC COS



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC COS 16	Változat
Rendelési szám	1431000000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190052706	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC COS 24	Változat
Rendelési szám	1430900000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190077228	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC COS 32	Változat
Rendelési szám	1430800000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer
GTIN (EAN)	4008190176181	
Qty.	1 ST	

SPB



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Típus	SPB-M 3	Változat
Rendelési szám	1203600000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qty.	100 ST	