


**HDC DG 07A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sokféle tartozékot, beleértve a tömítéseket, kínálunk a házak velejáróiként.

A kiváló tömítési hatás miatt a lehető legjobb zárást érheti el házainkkal.

Alapos tesztelés igazolta vissza – A RockStar® vízzáró marad 50 méter mélységig. Ez lehetővé teszi, hogy Ön nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokat használjon olyan környezetekben, amelyek előzőleg fix vezetékes telepítést igényeltek.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Tartozékok, Fröccsöntött tömítés
Rendelési szám	<a href="#">1044580000</a>
Típus	HDC DG 07A
GTIN (EAN)	4032248777020
Qty.	5 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 0.53 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Verzió

Telepítési szerkezeti méret 1 Tömítés NBR  
Szín (RAL) RAL 7035 BG 1

## Besorolások

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943  
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92  
ECLASS 15.0 27-44-02-92