

**HDC DG 32A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sokféle tartozékot, beleértve a tömítéseket, kínálunk a házak velejáróiként.

A kiváló tömítési hatás miatt a lehető legjobb zárást érheti el házainkkal.

Alapos tesztelés igazolta vissza – A RockStar® vízzáró marad 50 méter mélységig. Ez lehetővé teszi, hogy Ön nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokat használjon olyan környezetekben, amelyek előzőleg fix vezetékes telepítést igényeltek.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Változat       | Tartozékok, Fröccsöntött tömítés |
| Rendelési szám | <a href="#">1044640000</a>       |
| Típus          | HDC DG 32A                       |
| GTIN (EAN)     | 4032248777082                    |
| Qty.           | 5 Darab                          |

**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Méreték és tömegek**

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 7.4 g |
|-------------|-------|

**Hőmérsékletek**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------|-------------------|

**Termékek környezetvédelmi megfelelősége**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

**Verzió**

|                             |          |         |     |
|-----------------------------|----------|---------|-----|
| Telepítési szerkezeti méret | 7        | Tömítés | NBR |
| Szín (RAL)                  | RAL 7035 | BG      | 7   |

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |