

SAI-TMC-P4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Változat	Krimpelő szerszám betét, 4 fogas krimpelés
Rendelési szám	1381680000
Típus	SAI-TMC-P4
GTIN (EAN)	4050118183863
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	18.6 mm	Mélység (coll)	0.7323 inch
Hossz	35 mm	Hossz, inch	1.378 inch
Nettó tömeg	26.4 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Változat	Egyéb
----------	-------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	4 fogas krimpelés
-------------------------	-------------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Kapcsolt érintkezők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 12
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		