


**ZAD 3/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Z-sorozat, Fedél
Rendelési szám	<a href="#">1609120000</a>
Típus	ZAD 3/4
GTIN (EAN)	4008190209056
Qty.	20 Darab

## ZAD 3/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	12.55 mm	Mélység (coll)	0.4941 inch
Magasság	32.2 mm	Magasság (coll)	1.2677 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Nettó tömeg	0.85 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...75 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Változat dugaszolható

## Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa Dugaszolt Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

## Méretek

Raszter mm-ben (P) 8.10 mm

## Általános

Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		