

A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	KSP (Klippon árnyékoló), Védőkupak, PVC
Rendelési szám	1736610000
Típus	KSP L55
GTIN (EAN)	4008190956271
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2023-07-30T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	160 mm	Magasság (coll)	6.2992 inch
Hossz	150 mm	Hossz, inch	5.9055 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	2 mm
Nettó tömeg	58.6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-25 °C...70 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Szilikon	Nem	Külső átmérő	59 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	70 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-25 °C
Halogén	Nem	Vastagság	2.00 mm
Alapanyag	PVC	Belső átmérő D2	55.00 mm
Hézag, belső méret, B	85.00 mm	Keménység (Shore A)	65

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

