

SAIEW-M8S-3S-H12TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller is one of the industry's leading international providers of connectors. An important mainstay in this product family are the circular connectors, which Weidmüller groups under the product name SAI. In the development of SAI products, Weidmüller engineers have always concentrated on achieving rational, cost-effective installation concepts, and – in cooperation with major users – have supplied the markets with well-conceived products which set standards in terms of functionality and quality across the globe. The best examples are the new power distributors with S and T coded M12. These modules are characterised by particularly high currents and voltages. This enables them to also be used, for example, with three-phase motors.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Beépített dugók, M8, Felerősítő menet: M8, Pólusszám: 3, Sodrat / kábelhossz: |
| Rendelési szám | 2424330000 |
| Típus | SAIEW-M8S-3S-H12TL |
| GTIN (EAN) | 4050118430257 |
| Qty. | 10 Darab |

SAIEW-M8S-3S-H12TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 11.18 g |
|-------------|---------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|---------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67 103189d3 |

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Pólusszám | 3 |
| Kódolás | M8 = nincs |
| Felszerelés típusa | Hátlapi rögzítés |
| Házak | M8 túske |
| Telepítési magasság | 12 mm |
| Árnyékolás csatlakozás | Igen |
| Rögzítőmenet | Érintkező: M8 / aljzat: M12 |
| Névleges feszültség | 60 V |
| Névleges feszültség | 60 V (3-pole) / 30 V (4-pole) |
| Névleges áram | 4 A |
| Névleges áram | 4 A |
| Hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C |
| Védelmi osztály | IP67 |
| Érintkező felület | Au (arany) |
| Ház fő anyaga | CuZn, nikkelezett |
| Csatlakozási menet | M8 |
| Meghúzási nyomaték | M8: 0,5 Nm |
| Felerősítő menet | M8 |
| Rögzítési nyomaték tartomány | 0.8 Nm |
| Meghúzási nyomaték | max. 0.8 Nm |
| Szigetelési ellenállás | 100 MΩ |
| Szenyezés súlyossága | 3 (2 a tömített részen belül) |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Záróanya anyaga | Nikkelezett CuZn |
| Peremes szerelésű ház anyaga | Nikkelezett CuZn |
| Kiöntőanyag | PUR |

Általános információk

| | | | |
|--------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Pólusszám | 3 | Ház fő anyaga | CuZn, nikkelezett |
| Csatlakozási menet | M8 | Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Érintkező felület | Au (arany) | Felszerelés típusa | Hátlapi rögzítés |
| Védelmi osztály | IP67 | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |

Anyagjellemzők

| | | | |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet | Érintkező felület | Au (arany) |
|------------------|------------|-------------------|------------|

SAIEW-M8S-3S-H12TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Rendszerparaméterek**

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|------|
| Pólusszám | 3 | Érintkezősorok száma | 1 |
| Szigetelési ellenállás | 100 MΩ | Védelmi osztály | IP67 |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | | |

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003568 | ETIM 9.0 | EC003568 |
| ETIM 10.0 | EC003568 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 | | |


SAIEW-M8S-3S-H12TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok


www.weidmueller.com

Méretrajz




L(board-to-board distance) = 12mm

NYÁK kivitel



Póluskiosztás



M8 = none