

AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Hálózatvédelmi rendszer, 400 V, 160 A, 4 pólusú, A generátor látszólagos teljesítménye: max. 110 kVA, TT, TN-S
Rendelési szám	8000161612
Típus	AC N 160A 4POL DE
GTIN (EAN)	409998758255 1
Qty.	1 Darab

AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	230 mm	Mélység (coll)	9.0551 inch
Magasság	907 mm	Magasság (coll)	35.7086 inch
Szélesség	370 mm	Szélesség (coll)	14.5669 inch
Nettó tömeg	10004.19 g		

Csatlakozás

Pólusszám	4	Vezeték keresztmetszet, max.	95 mm ²
Csatlakozás módja	Csavaros csatlakozás		

Elektromos jellemzők

Kisfeszültségű hálózat	TT, TN-S	Névleges feszültség	400 V
Frekvencia	50 Hz	Zárlati áram, max.	100 kA
A termelőberendezés látszólagos teljesítménye, max.	110 kVA	Névleges áram	160 A
Áram-előtétbiztosíték (gG / gL), max.	160 A		

Kioldás

Hőkioldós túlterhelés elleni védelemmel	Igen	Túláram kioldóval	Igen
Földzárlat-védelmi funkcióval	Nem	Túláramkioldás beállítási értéke, min.	112 A
Túláramkioldás beállítási értéke, max.	160 A		

Készülékház

Védettségi osztály	I	Elosztó tábla szerelésre alkalmas	Nem
--------------------	---	-----------------------------------	-----

Leválasztó

Névleges megszakítási teljesítmény	100 kA	Felhasználási kategória az IEC 60947 szerint	AC-22A
------------------------------------	--------	--	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		



AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

UV-álló kábelkötők



UV-resistant polyamide 6.6 ensures long durability of our special cable ties even with strong UV radiation. Ideal for continuous outdoor use.

Általános rendelési adatok

Típus	CB-UVR 290/4,5 BK	Változat	
Rendelési szám	2659350000	Kábelkötők, 4,5 x 290 mm, Poliamid 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4050118682816		
Qty.	100 ST		

Sealing sets



Általános rendelési adatok

Típus	BLINDPLUG SET5 7X28MM	Változat	
Rendelési szám	3077670000	Fotovoltaikus egységek, Blind plug	
GTIN (EAN)	4099987081894		
Qty.	1 ST		
Típus	BLINDPLUG SET50 7X28MM	Változat	
Rendelési szám	3077650000	Fotovoltaikus egységek, Blind plug, Tartozékok, Vakdugó, 50 darab	
GTIN (EAN)	4099987081870		
Qty.	1 ST		