

**IE-CCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozómodul akkor nyújt segítséget, ha egy meghibásodott installációs kábelt javítani vagy toldani kell, és a rejtett helyeken nincs tartalék kábel.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Csatlakozómodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Rendelési szám	<a href="#">8808410000</a>
Típus	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Mélység	112 mm	Mélység (coll)	4.4094 inch
Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0.7874 inch
Szélesség	37 mm	Szélesség (coll)	1.4567 inch
Hossz	112 mm	Hossz, inch	4.4094 inch
Nettó tömeg	155 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános információk

1. csatlakozás	IDC	2. csatlakozás	IDC
Árucikk leírása	Csatlakozómodul	Szín	szürke
Ház fő anyaga	teljesen árnyékolt fém ház	Kategória	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Köpenyátmérő, min.	5.5 mm	Köpenyátmérő, max.	9.6 mm
Felszerelés típusa	Falra szerelés	Árnyékolás	Rögzített 360°-os árnyékolás-csatlakoztatás beépített húzásmentesítővel
Védelmi osztály	IP20		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

## Tartozékok

## Behelyező szerszám csavart érpáru kábelekhez



Behelyező szerszám csavart érpáru kábelekhez

Vágókések és sorkapcsok széles választéka

- AT&T 110-es típus
- 66-os típus,
- Krone LSA Plus típus (normál és ollós vágás), 630A6 telefonaljzatokhoz is

## Általános rendelési adatok

Típus	PUNCH DOWN TOOL PDT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9013970000</a>	Tartozékok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4008190887957	
Qty.	1 ST	