



- 0,25-6,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem
Rendelési szám	<a href="#">9004130000</a>
Típus	H6,0/18
GTIN (EAN)	4008190143626
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.35 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyagallér nélkül	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	3.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér átmérője (D2)	4.7 mm	L1, mm	18.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Csupaszolási hossz	18 mm
Vezeték-keresztmetszet	6 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

