



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 38 mm, 32 mm, sárga
Rendelési szám	9028230000
Típus	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008 19089 1602
Qty.	25 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	10.8 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, sárga	Változat	Standard
-----------------	--------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	18.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	32 mm
Gallér átmérője (D2)	23.5 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.75 mm
L1, mm	54.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 300 MCM
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.5 mm	Csupaszolási hossz	38 mm
Vezeték-keresztmetszet	150 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

