



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





I collegamenti trasversali avvitabili sono facili da montare e smontare. Grazie alla grande superficie di contatto, anche correnti elevate possono essere trasmesse con la massima sicurezza di contatto.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 47 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 13.00, Isolato: No, Larghezza: 31.9 mm
N. d'ordine	<u>0191500000</u>
Tipo	QL 3 SAKS1
GTIN (EAN)	4008190036881
CPZ	50 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Durafa w distà	2	Due for dità (nolliei)	0.0707 in ab	
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch	
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0.2362 inch	
Larghezza Peso netto	31.9 mm 2.72 g	Larghezza (pollici)	1.2559 inch	
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del pi	odotto			
Ctata aanfannsità DallC	Conforme consider			
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione  No SVHC above 0.1 wt%			
REACH SVIIC	NO SVAC above 0.1 Wt%			
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Esecuzione a prova di esplosione	No	is a definition and the state of the state o	eagg.o un otto	
Dati caratteristici del sistema	1			
Versione	per ponticello di			
Versione	collegamento trasversale			
Dati dei materiali				
Materiale di base	Cu Zn	Colori	grigio	
Dati dimensionamento				
Corrente nominale	47 A			
Dimensioni				
Passo in mm (P)	13.00 mm			
Generale				
Numero di poli	3	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Ponticelli di collegamento				
Numero di morsetti ponticellati	3	Tipo	Collegamento trasversale	
Corrente di dimensionamento a 2 poli	47 A	Corrente di dimensionamento multipolare	36 A	
Classificazioni				
ETIM C.O.	FC000400	ETIMA 7.0	F0000480	
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	

Data di creazione 28.10.2025 11:53:39 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
27-25-03-03		
	27-14-11-40 27-14-11-40 27-25-03-03	27-14-11-40 ECLASS 10.0 27-14-11-40 ECLASS 12.0 27-25-03-03 ECLASS 14.0





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Viti



A seconda della morsettiera o anche degli accessori, offriamo diversi tipi di viti come articoli aggiuntivi o anche pezzi di ricambio.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KISC M3X6 SAKS1	Versione
N. d'ordine	0346200000	Staffa di serraggio, Vite di montaggio, acciaio
GTIN (EAN)	4008190175658	
CPZ	100 ST	