

**HP 7 TSK31.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettieri. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettieri sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettieri Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Parete di separazione e terminale per morsetti, beige, Posizione verticale: 41 mm, Larghezza: 2 mm, V-2, PA 66
N. d'ordine	<a href="#">0258260000</a>
Tipo	HP 7 TSK31.5
GTIN (EAN)	4008190034788
CPZ	20 Pieza

**HP 7 TSK31.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	40.5 mm	Profondità (pollici)	1.5945 inch
Posizione verticale	41 mm	Altezza (pollici)	1.6142 inch
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	1.28 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

bloccabile	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
------------	----	-------------------------	-------------------

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Piastra terminale e intermedia
----------	--------------------------------

**Dati dei materiali**

Materiale di base	PA 66	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

**Dimensioni**

Montaggio sfalsato	13.5 mm
--------------------	---------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		