

SK E18 SAKS5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Come da figura

Il portafusibile SIHA trasforma con un semplice gesto della mano un morsetto sezionatore in un morsetto portafusibile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta avvitabile (Morsetto)
N. d'ordine	<u>0359310000</u>
Tipo	SK E18 SAKS5
GTIN (EAN)	4008190002121
CPZ	20 Pieza



SK E18 SAKS5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
·			
Profondità	29 mm	Profondità (pollici)	1.1417 inch
Posizione verticale	22.5 mm	Altezza (pollici)	0.8858 inch
Larghezza	22.5 mm	Larghezza (pollici)	0.8858 inch
Peso netto	9.77 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
			0 010 0
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Aaltri dati tecnici			
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No		
Dati caratteristici del sister	na		
Versione	altro		
Dati dei materiali			
Colori	nero		
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
	Workinggio diletto		<u> </u>
Classificazioni			<u> </u>
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
		ETIM 9.0	EC002848
	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848 EC002848		
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002848 27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92 27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92

Versione catalogo / Disegni