

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Come da figura

Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato. Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato, cro- mato, Larghezza: 1000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm
N. d'ordine	<u>0383410000</u>
Tipo	TS 35X7.5 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190115623
CPZ	20 M





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-02

27-40-06-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	7.5 mm	Profondità (pollici)	0.2953 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	1000 mm	Larghezza (pollici)	39.37 inch
Peso netto	10 g		
Temperature			
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C		
			
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Cuida di aumanta			
Guide di supporto			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Norme	DIN EN 60715		
Superficie	zincato, cromato		
Spessore	1.00 mm		
Materiale di base	acciaio		
Lunghezza della guida	min.	0 mm	
zarignozza dona ganda	nominale	1000 mm	
	max.	1000 mm	
Corrente di tenuta di breve durata al secondo a norma IEC 60947-7-2	1.92 kA	1000 111111	
Guida di montaggio pre-forata	No		
Larghezza intaglio			
Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	16.00 mm ²		
Distanza foro, centrale	0 mm		
Distanza intaglio			
Lunghezza intaglio			
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
LULAUU J. I	21-40-00-02	LOLAGO TO.O	27-40-00-02

ECLASS 11.0

 $\frac{\mathsf{ECLASS}\ 13.0}{\mathsf{ECLASS}\ 15.0}$

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-06-02

27-40-06-02

27-40-06-02




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Illustrazione del prodotto



Come da figura



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Terminale di fissaggio









Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

3	- a generan per . e. a					
Tipo	WEW 35/1	Versione				
N. d'ordine	1059000000	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 12				
GTIN (EAN)	4008190172282	mm, 100 °C				
CPZ	50 ST					
Tipo	WEW 35/2	Versione				
N. d'ordine	1061200000	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8				
GTIN (EAN)	4008190030230	mm, 100 °C				
CPZ	50 ST					
Tipo	ZEW 35	Versione				
N. d'ordine	9540000000	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 6				
GTIN (EAN)	4008190956264	mm, 100 °C				
CPZ	20 ST					
Tipo	ZEW 35/2	Versione				
N. d'ordine	8630740000	Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8				
GTIN (EAN)	4032248348916	mm, 100 °C				
CPZ	20 ST					
Tipo	EW 35	Versione				
N. d'ordine	0383560000	Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8.5 mm,				
GTIN (EAN)	4008190181314	100 °C				
CPZ	50 ST					
Tipo	EW 35 GR 7032	Versione				
N. d'ordine	0383530000	Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 9 mm,				
GTIN (EAN)	4008190027322	120 °C				
CPZ	50 ST					
Tipo	EW 35/SCHA/M3	Versione				
N. d'ordine	0258660000	Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 16.5				
GTIN (EAN)	4008190033477	mm, 100 °C				
CPZ	20 ST					

Supporto per binario di montaggio



Data di creazione 05.11.2025 06:40:22 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TST 2/M5	Versione
N. d'ordine	<u>1286600000</u>	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5,
GTIN (EAN)	4008190144777	Larghezza: 18 mm
CPZ	10 ST	
Tipo	TST 2/M6	Versione
N. d'ordine	0101700000	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6,
GTIN (EAN)	4008190069254	Larghezza: 18 mm
CPZ	10 ST	
Tipo	TSTW 5/M5	Versione
N. d'ordine	0178100000	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5,
GTIN (EAN)	4008190059651	Larghezza: 18 mm
CPZ	10 ST	
Tipo	TSTW 5/M5 ZN	Versione
N. d'ordine	1779100000	Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 5,
GTIN (EAN)	4032248169894	Larghezza: 18 mm
GTIN (EAN) CPZ	4032248169894 10 ST	Larghezza: 18 mm
, ,		Versione
CPZ	10 ST	
CPZ Tipo	10 ST TSTW 6/M6	Versione
CPZ Tipo N. d'ordine	10 ST TSTW 6/M6 0164000000	Versione Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6,
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN)	10 ST TSTW 6/M6 0164000000 4008190095345	Versione Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6,
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	10 ST TSTW 6/M6 0164000000 4008190095345 10 ST	Versione Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6, Larghezza: 18 mm
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	10 ST TSTW 6/M6 0164000000 4008190095345 10 ST TSTW D 4.3	Versione Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6, Larghezza: 18 mm Versione
CPZ Tipo N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo N. d'ordine	10 ST TSTW 6/M6 0164000000 4008190095345 10 ST TSTW D 4.3 16101100000	Versione Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, M 6, Larghezza: 18 mm Versione Piede di montaggio per guida di supporto, argento, acciaio, without,

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M4X6 D8/SW2	Versione
N. d'ordine	<u>1567480000</u>	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
CPZ	100 ST	
Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versione
Tipo N. d'ordine	FKSC M5X8 D9/SW2.5 0295900000	Versione Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
•	· ·	

Data di creazione 05.11.2025 06:40:22 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consenton

della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FKSC M6X8 D9/SW3
N. d'ordine	0642600000
GTIN (EAN)	4008190058258
CP7	50 ST

Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: acciaio

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 FKSC M6X12 D9/SW3
 Versione

 N. d'ordine
 0353500000
 Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1

 GTIN (EAN)
 4008 190139285

 CPZ
 50 ST

Data di creazione 05.11.2025 06:40:22 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Supporto per binario di montaggio



Dati generali per l'ordinazione

Tipo SH 2

N. d'ordine 0494920000 GTIN (EAN) 4008190007584

CPZ 10 ST Versione

Supporto per barra collettrice, Giallo medio, 130 °C, Larghezza: 40

mm, V-0, KrG, se avvitato

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo MOFU 35/LO/1 Versione N. d'ordine 0646260000 GTIN (EAN) 4008190178574

20 ST

Piede di montaggio (Morsetto)

Accessori

CP7



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

FM 4/TS35 Tipo

N. d'ordine 0687900000 Piede di montaggio su guida di supporto, argento, acciaio, non

GTIN (EAN) 4008190086459 rivestito, M 4, Larghezza: 14 mm

CPZ 40 ST

Data di creazione 05.11.2025 06:40:22 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	WSH 1	Versione
N. d'ordine	1068700000	Accessori, Portabarra, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
CPZ	10 ST	
Tipo	WSH 3/H/N	Versione
N. d'ordine	<u>1715970000</u>	Accessori, Portabarra, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
CPZ	10 ST	
Tipo	WSH 5	Versione
Tipo N. d'ordine	WSH 5 1080100000	Versione Accessori, Portabarra, Wemid
•		
N. d'ordine	1080100000	
N. d'ordine GTIN (EAN)	1080100000 4008190965143	
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1080100000 4008190965143 10 ST	Accessori, Portabarra, Wemid
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	1080100000 4008190965143 10 ST WSH 6	Accessori, Portabarra, Wemid Versione

Terminali



I tappi terminali per le guide di montaggio proteggono dai bordi taglienti e chiudono visivamente l'estremità della guida di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS END CAP 35X7.5	Versione
N. d'ordine	1283470000	Coperchio morsetto, Beige scuro, polipropilene, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118078701	37.5 mm, Larghezza: 7 mm, Profondità: 9 mm, HB
CPZ	100 ST	

Data di creazione 05.11.2025 06:40:22 MEZ