

WAP 2.5-10 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, nero, Posizione ver- ticale: 56 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No
N. d'ordine	<u>1050010000</u>
Tipo	WAP 2.5-10 SW
GTIN (EAN)	4008190406806
CPZ	50 Pieza



WAP 2.5-10 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
D. C. P.O.	00.5	D (1927 119 2)	1.0100: 1
Profondità	33.5 mm	Profondità (pollici)	1.3189 inch
Posizione verticale	56 mm	Altezza (pollici)	2.2047 inch
Larghezza	1.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0591 inch
Peso netto	2.56 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura d'esercizio continuo, max.	
Conformità ambientale del pr	odotto	· ·	'
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.032 kg CO2eq.	
Aaltri dati tecnici			
bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Dati caratteristici del sistema		ionazioni di montaggio	- Wientaggie anette
Dati Caratteristici dei sistema			
Versione	Terminale		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	nero
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		11010
Generale			
Contract			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Classificazioni			
			50000000
ETIMA C. C.	F000000		L. 71/11/00/6
	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000886 EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 27-14-11-33
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 10.0	EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 9.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000886 27-14-11-33 27-14-11-33
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	EC000886 EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 27-14-11-33

Versione catalogo / Disegni