



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Portabarra, metallo
N. d'ordine	<u>1079900000</u>
Tipo	WSH 4 MT
GTIN (EAN)	4008190379254
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Larghezza	13.5 mm	Larghezza (pollici)	0.5315 inch
Peso netto	36.9 g	_ 3 11 /	
Temperature			,
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, max.		remperatura ambiente	-5 C40 C
Conformità ambientale del pr			1
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	%	
Aaltri dati tecnici			,
Tipo di fissaggio	se avvitato No	Istruzioni di montaggio Tipo di montaggio	Montaggio diretto se avvitato
Esecuzione a prova di esplosione	INO	Tipo di montaggio	se avvitato
Dati caratteristici del sistema	ı		
Versione	per guide di supporto		
Dati dei materiali			
Materiale di base	metallo	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	None	00.011	grigio
Dimensioni			
Passo in mm (P)	8.00 mm		<u>'</u>
Generale			
Numero di poli	1	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
		ETIM 9.0	EC001166
	EC001166		
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001166 27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-07 27-40-06-07
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC001166 27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-07 27-40-06-07

Versione catalogo / Disegni 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Barra collettrice



Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

	•	
Tipo	SA 3.00X10.00X1000 CUZN	Versione
N. d'ordine	0259800000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Profondità: 3 mm, Ottone
CPZ	1 M	
Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0348900000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Profondità: 3 mm, Rame
CPZ	25 M	
Tipo	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0357400000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190169572	Profondità: 6 mm, Rame
CPZ	1 M	
Tipo	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Versione
N. d'ordine	0438000000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190080938	Profondità: 3 mm, acciaio
CPZ	25 M	
Tipo	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0571300000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190015039	Profondità: 6 mm, Rame
CPZ	1 M	
Tipo	SSCH 7.3X1.2X1000	Versione
N. d'ordine	1071200000	Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190279172	Profondità: 1.2 mm, Rame
CPZ	1 M	

Distanziale



I distanziali in acciaio inox sono disponibili in tre lunghezze per aumentare la distanza tra le guide di montaggio o le guide DIN e la parete posteriore della custodia.

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SP M6 15 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190857851	Larghezza: 10 mm, Profondità: 15 mm, Materiale di base: acciaio,
CPZ	2 ST	argento
Tipo	SP M6 20 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190850234	Larghezza: 10 mm, Profondità: 20 mm, Materiale di base: acciaio,
CPZ	2 ST	argento
Tipo	SP M6 30 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190850241	Larghezza: 10 mm, Profondità: 30 mm, Materiale di base: acciaio,
CPZ	2 ST	argento

Barra collettrice



Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	NSCH 1M	Versione
N. d'ordine	0280200000	Barra collettrice (Morsetto), naturale, Posizione verticale: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Profondità: 2 mm, Rame
CPZ	10 M	
Tipo	ESCH 1 M	Versione
Tipo N. d'ordine	ESCH 1 M 0280300000	Versione Barra collettrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 12 mm,
•		