

AP WMF2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, beige, Posizione verticale: 87.25 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì
N. d'ordine	<u>1142990000</u>
Tipo	AP WMF2.5
GTIN (EAN)	4032248925889
CPZ	50 Pieza



AP WMF2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
D (19)	44.05	B (182 / 182)	17404
Profondità	44.25 mm	Profondità (pollici)	1.7421 inch
Posizione verticale	87.25 mm	Altezza (pollici)	3.435 inch 0.0591 inch
Larghezza	1.5 mm	Larghezza (pollici)	0.059 i inch
Peso netto	5.07 g		
Temperature			
	25.02.55.02		
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 ℃
Conformità ambientale del pr	odotto		
0			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	,	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt9	<u>/</u> 0	
Aaltri dati tecnici			
11. 12	0		N.4
bloccabile	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio dirett
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Terminale		
	reminale		_
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	00.011	boige
Generale			
Contract			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Classificazioni			
	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 6.0 ETIM 8.0	-		27 1/11 22
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 10.0	EC000886 27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
	EC000886		

Versione catalogo / Disegni