

SKMUS M50-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU SS (controdado in acciaio inox), Controdado, M 50, 5.3 mm, Acciaio inox 1.4404
N. d'ordine	1185730000
Tipo	SKMUS M50-W
GTIN (EAN)	4050118233773
CPZ	30 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	6.3 mm	Altezza (pollici)	0.248 inch
Peso netto	46 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	esente da alogeni
Apertura della chiave 1	60 mm	Spessore	5.00 mm
Pressacavo	M 50	Materiale di base	Acciaio inox 1.4404
Filettatura (esterna)	M 50	Filettatura (interna)	M 50
Lunghezza filettatura	5.3 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		