

## HDC 04A SLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 11
N. d'ordine	<a href="#">1652490000</a>
Tipo	HDC 04A SLU 1PG11G
GTIN (EAN)	4008190402563
CPZ	1 Pieza

**HDC 04A SLU 1PG11G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N° certificato (cURus)	E92202

**Dimensioni e pesi**

Profondità	66 mm	Profondità (pollici)	2.5984 inch
Posizione verticale	53 mm	Altezza (pollici)	2.0866 inch
Larghezza	37 mm	Larghezza (pollici)	1.4567 inch
Larghezza di fissaggio	30 mm	Peso netto	37 g

**Temperature**

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Resistenza chimica	Sostanza Acetone
	Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
	Sostanza Olio di perforazione
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Diesel
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Alcool etilico
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Olio per trasmissione
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Olio idraulico
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Refrigerante
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Benzina di petrolio
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Sudore
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Benzina super
	Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
	Sostanza Acqua
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza UV
	Resistenza chimica Instabile
	Sostanza Ozono
	Resistenza chimica Instabile

**Dati generali**

Coppia di serraggio	0.5 Nm	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Superficie	Verniciatura a polvere	Grado di protezione	IP65, in stato collegato
Custodie EMC	No	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile

**HDC 04A SLU 1PG11G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni**

Distanza tra i fori lunghezza A2	30 mm
Larghezza custodia C	25 mm
Lunghezza, custodie	27 mm
Altezza Zoccolo B1	3 mm

Entrata cavo	con filettatura
Larghezza zoccolo C1	42 mm
Altezza Custodia B	42 mm

**Esecuzione**

Dimensione entrate cavi	PG 11
Copertura	senza coperchio
Numero entrate cavo in alto	0
Esecuzione custodia	Custodia di base
Forma	Standard
Entrata cavo	con filettatura
Versione con gancio	Gancio trasversale
Filettatura (interna)	PG 11
BG	1

Parte superiore/Parte inferiore/	Parte inferiore
Coperchio	
Coppia di serraggio	0.5 Nm
Numero entrate cavo laterali	1
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso
Dimensioni di installazione	1
Tipo	Custodia di base
Guarnizione	nessuna sigillatura
Colore (RAL)	RAL 7035
Adatti per ModuPlug®	No

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02

ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

**HDC 04A SLU 1PG11G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Coperchio**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC 04A DODL 2BO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1665740000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4008190422769	IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia,
CPZ	1 ST	Gancio trasversale in basso, Standard
Tipo	HDC 04A DMOL 2BO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1665750000</a>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4008190422776	IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia,
CPZ	1 ST	Gancio trasversale in basso, Standard