### **SM-H 27/12.5 SW**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### Come da figura

SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e TélémécaniquePer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	SwitchMark, Accessori, 42 x 27 mm, nero
N. d'ordine	<u>1716640000</u>
Tipo	SM-H 27/12.5 SW
GTIN (EAN)	4008190343200
CPZ	25 Pieza

1



### **SM-H 27/12.5 SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001288

EC001288

27-40-06-29

27-40-06-29

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	'		
Profondità	3.3 mm	Profondità (pollici)	0.1299 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Diametro	22 mm	Peso netto	0.89 g
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C		
	- 1 - 44 -		
Conformità ambientale del pro	DUOTTO		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	)	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.011 kg CO2 e	eq.
Dati generali			
	·		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	0		
Versione	Supporto per siglatura		
Larghezza	27 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	nero		
Alogeni	No		
Materiale di base	poliammide 66		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard	
Numero di marcatori per combinazione			
Campo delle temperature di impiego	-40100 °C		
Marcatori per apparecchi			
Diametro	22 mm	Alogeni	No
	44 IIIII	Alogetti	INO
Classificazioni			

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001288

EC001288

EC001288

27-40-06-29

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04

# Foglio dati

## **SM-H 27/12.5 SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

