

EA-RING MS/M 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, altro, M 25, ottone, nichelato
N. d'ordine	173650000
Tipo	EA-RING MS/M 25
GTIN (EAN)	4008 190963606
CPZ	20 Pieza

EA-RING MS/M 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	61.5 mm	Altezza (pollici)	2.4213 inch
Lunghezza	61.5 mm	Lunghezza (pollici)	2.4213 inch
Peso netto	8.1 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Dati Generali

Diametro esterno	34 mm	Spessore	1.50 mm
Pressacavo	M 25	Materiale di base	ottone, nichelato
Filettatura (esterna)	M 25	Diametro interno D2	10.50 mm
Distanza quota interna B	36.00 mm	Larghezza quota esterna C	17.00 mm

Numeri certificati pressacavo

Identificazione	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
-----------------	----------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Disegni

