

## WTW WF10/WF12 2300



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto







Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetti a bullone, Parete di separazione, grigio, 2 mm
N. d'ordine	<u>1780920000</u>
Tipo	WTW WF10/WF12 2300
GTIN (EAN)	4032248241149
CPZ	20 Pieza



## WTW WF10/WF12 2300



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	76.45 mm	Profondità (pollici)	3.0098 inch	
Posizione verticale	155.8 mm	Altezza (pollici)	6.1338 inch	
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch	
Larghezza di fissaggio	2 mm	Peso netto	41.05 g	
Temperature				
_	25.22 55.22		<b>5</b> .00 40.00	
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, m	in60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	160 °C	
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzion	۵		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 v			
Aaltri dati tecnici				
bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Dati caratteristici del sister	ma			
Versione	Piastra terminale e intermedia			
Dati dei materiali				
Materiale di base	resina epossidica	Colori	grigio	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colon	grigio	
Generale				
Generale Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Campo delle temperature di impiego, max.	160 °C	
	Montaggio diretto		160 °C	
Istruzioni di montaggio Classificazioni		max.		
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0	EC000886	max. ETIM 7.0	EC000886	
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0  ETIM 8.0	EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886 EC000886	
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0	EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92	
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0  ECLASS 9.1	EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92	
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0  ECLASS 9.1  ECLASS 11.0	EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33 27-14-11-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92 27-14-11-92	
Istruzioni di montaggio  Classificazioni  ETIM 6.0  ETIM 8.0  ETIM 10.0  ECLASS 9.1	EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92	

Versione catalogo / Disegni



## WTW WF10/WF12 2300



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

### **Protezione al contatto**



I nostri sistemi per la protezione da contatto garantiscono una maggiore sicurezza nel vostro armadio. Essi forniscono protezione contro le scosse elettriche causate da un contatto accidentale con parti in tensione a causa del funzionamento o dei guasti.

#### Dati generali per l'ordinazione

zun generum per retummazione		
Tipo	ADP WF10/WF12	Versione
N. d'ordine	<u>1780940000</u>	Morsetti a bullone, Profilo di copertura, trasparente, 1000 mm
GTIN (EAN)	4032248241255	
CPZ	1 M	

Versione catalogo / Disegni