

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32
N. d'ordine	<u>1787450000</u>
Tipo	HDC 24D KLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248204793
CPZ	1 Pieza

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ogazi	

Omologazioni CESSUS

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2.9527 inch
Larghezza	72.4 mm	Larghezza (pollici)	2.8504 inch
Peso netto	237 g		

### **Temperature**

Valori limite di temperatura -40°	°C 1	25 °	C
-----------------------------------	------	------	---

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonat	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone		
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni		
	Sostanza	Olio di perforazione		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Diesel		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Alcool etilico		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Olio per trasmissione		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Olio idraulico		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Refrigerante		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Benzina di petrolio		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Sudore		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Benzina super		
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni		
	Sostanza	Acqua		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	UV		
	Resistenza chimica	Instabile		
	Sostanza	Ozono		
	Resistenza chimica	Instabile		

# Dati generali

Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
Grado di protezione	IP65, in stato collegato	Custodie EMC	No
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile		

Data di creazione 10.11.2025 01:33:55 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Dimensioni			
Entrata cavo	con filettatura	Larghezza custodia C	43 mm
Lunghezza, custodie	73 mm	Altezza Custodia B	75 mm
Esecuzione			
Dimensione entrate cavi	M 32	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore
Numero entrate cavo in alto	1	Numero entrate cavo laterali	0
Esecuzione custodia	Base di prolunga	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale ir basso
Forma	alto	Dimensioni di installazione	4
Entrata cavo	con filettatura	Tipo	Prolungamento
Versione con gancio	Gancio longitudinale	Guarnizione	NBR
Filettatura (interna)	M 32	Colore (RAL)	RAL 7035
BG	4	Adatti per ModuPlug®	Sì
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

#### Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	eran per i orumazioi	ie
Tipo	HDC 10B TOLU 1PG16G	Versione
N. d'ordine	<u>1655320000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4008190408329	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG
		16
Tipo	HDC 24D TOLU 1PG21G	Versione
N. d'ordine	<u>1655360000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4008190408367	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21
Tipo	HDC 24D TOLU 1PG29G	Versione
N. d'ordine	<u>1655380000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4008190408381	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29
Tipo	HDC 24D TOLU 1M32G	Versione
N. d'ordine	<u>1787330000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248204670	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32
Tipo	HDC 24D TOLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	<u>1787340000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248204687	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25
Tipo	HDC 10B TOLU 1M25G	Versione
N. d'ordine	<u>1787620000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248204960	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M
		25

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

#### Dati generali per l'ordinazione

eran per i orumazion		
HDC 10B TSLU 1PG16G	Versione	
<u>1655210000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:	
4008190408213	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
1 ST	Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG	
	16	
HDC 24D TSLU 1PG21G	Versione	
<u>1655250000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:	
4008190408251	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21	
HDC 24D TSLU 1PG29G	Versione	
1655270000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:	
4008190408275	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29	
HDC 24D TSLU 1M32G	Versione	
<u>1787270000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:	
4032248204618	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32	
HDC 24D TSLU 1M25G	Versione	
<u>1787280000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:	
4032248204625	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25	
HDC 10B TSLU 1M25G	Versione	
<u>1787580000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:	
4032248204922	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
1 ST	Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M	
	1655210000 4008190408213 1 ST  HDC 24D TSLU 1PG21G 1655250000 4008190408251 1 ST  HDC 24D TSLU 1PG29G 1655270000 4008190408275 1 ST  HDC 24D TSLU 1M32G 1787270000 4032248204618 1 ST  HDC 24D TSLU 1M25G 1787280000 4032248204625 1 ST  HDC 10B TSLU 1M25G 1787580000	

Versione catalogo / Disegni 6