

## HDC 24B KBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| N. d'ordine | <a href="#">1787920000</a>                                                                                                                                                            |
| Tipo        | HDC 24B KBU 1M25G                                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)  | 4032248205363                                                                                                                                                                         |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                                                                                               |

## HDC 24B KBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

## Dimensioni e pesi

|                     |       |                     |             |
|---------------------|-------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 65 mm | Altezza (pollici)   | 2.5591 inch |
| Larghezza           | 55 mm | Larghezza (pollici) | 2.1654 inch |
| Peso netto          | 342 g |                     |             |

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

|                    |                    |                                |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza           | Acetone                        |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Olio di perforazione           |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Diesel                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Alcool etilico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio per trasmissione          |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio idraulico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Refrigerante                   |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina di petrolio            |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Sudore                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina super                  |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza           | Acqua              |                                |
| Resistenza chimica | Resistente         |                                |
| Sostanza           | UV                 |                                |
| Resistenza chimica | Instabile          |                                |
| Sostanza           | Ozono              |                                |
| Resistenza chimica | Instabile          |                                |

## Dati generali

Superficie Verniciatura a polvere Grado di protezione IP65, in stato collegato

## HDC 24B KBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni

|                     |                 |                      |       |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Entrata cavo        | con filettatura | Larghezza custodia C | 43 mm |
| Lunghezza, custodie | 120 mm          | Altezza Custodia B   | 65 mm |

### Esecuzione

|                                |                             |                                               |                    |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Dimensione entrate cavi        | M 25                        | Parte superiore/Parte inferiore/<br>Coperchio | Parte inferiore    |
| Copertura                      | senza coperchio             | Numero entrate cavo in alto                   | 1                  |
| Numero entrate cavo laterali   | 0                           | Esecuzione custodia                           | Base di prolunga   |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Forma                                         | Standard           |
| Dimensioni di installazione    | 8                           | Entrata cavo                                  | con filettatura    |
| Tipo                           | Prolungamento               | Versione con gancio                           | Gancio trasversale |
| Guarnizione                    | NBR                         | Filettatura (interna)                         | M 25               |
| Colore (RAL)                   | RAL 7035                    | BG                                            | 8                  |
| Adatti per ModuPlug®           | No                          |                                               |                    |

### Classificazioni


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 24B KBU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Accessori****Coperchio**

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 24B DODQ 4B0           | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1665630000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190422653              | IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none    |

## HDC 24B KBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

### Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 24B ABU                | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1212400000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190083939              | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale non sostituibile, Standard, Dimensione entrate cavi: |
|             |                            | none                                                                    |
| Tipo        | HDC 24B ABU N              | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">2488600000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4050118541533              | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso,   |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: none                                 |

### Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## HDC 24B KBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 24B KBU 1M25G          | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1787920000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248205363              | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                                  |
| Tipo        | HDC 24B KBU 1PG21G         | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1661720000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4008190418274              | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21                                 |
| Tipo        | HDC 24B KBU 1PG29G         | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1661730000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4008190418281              | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29                                 |
| Tipo        | HDC 64D KBU 1M32G          | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1786960000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248204205              | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: M 32                                      |
| Tipo        | HDC 64D KBU 1PG29G         | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1661810000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4008190418359              | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: PG 29                                     |

## Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 24B SBU 1M25G          | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1901150000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248521258              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                                  |
| Tipo        | HDC 24B SBU 1M25G N        | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2560960000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4050118673227              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                                  |

## HDC 24B KBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Contropezzi

www.weidmueller.com

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 24B SBU 1PG21G         | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1661510000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4008190418069              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21                                 |
| Tipo        | HDC 24B SBU 1PG21G N       | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2560750000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4050118676747              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                                  |
| Tipo        | HDC 24B SBU 2M25G          | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1787870000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248205318              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                                  |
| Tipo        | HDC 24B SBU 2PG21G         | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1661520000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4008190418076              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21                                 |
| Tipo        | HDC 24B SBU 2M25G N        | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2560970000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4050118676730              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                                  |
| Tipo        | HDC 64D SBU 1M25G          | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1904340000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248585601              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: M 25                                      |
| Tipo        | HDC 64D SBU 1M32G          | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1904350000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248585298              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: M 32                                      |
| Tipo        | HDC 64D SBU 1M32G N        | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2561050000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4050118680195              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: M 32                                      |
| Tipo        | HDC 64D SBU 2M25G          | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1786890000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248204137              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: M 25                                      |
| Tipo        | HDC 64D SBU 2M25G N        | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2561060000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4050118680508              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: M 32                                      |
| Tipo        | HDC 64D SBU 2M32G          | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1786880000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248204120              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: M 32                                      |
| Tipo        | HDC 64D SBU 2M32G N        | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2550540000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4064675005087              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: M 32                                      |
| Tipo        | HDC 64D SBU 2PG21G         | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1661590000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4008190418144              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: PG 21                                     |



**HDC 24B KBU 1M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Contropezzi**

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | HDC 64D SBU 2PG29G         | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1661630000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4008190418182              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: PG 29                                     |
| Tipo        | HDC 64D SBU 2PG29G N       | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">2560790000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4050118894103              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | alto, Dimensione entrate cavi: M 32                                      |