

ZVR ZP2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z, Gancio di bloccaggio, giallo, 3.9 mm
N. d'ordine	1816130000
Tipo	ZVR ZP2.5
GTIN (EAN)	4032248370702
CPZ	25 Pieza

ZVR ZP2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	8.46 mm	Profondità (pollici)	0.3331 inch
Posizione verticale	31.35 mm	Altezza (pollici)	1.2342 inch
Larghezza	3.9 mm	Larghezza (pollici)	0.1535 inch
Peso netto	0.35 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati caratteristici del sistema

Versione Gancio di bloccaggio

Dati dei materiali

Materiale di base	PA 66 GF 30	Colori	giallo
Classe d'inflammabilità UL 94	HB		

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Disegni

