

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Universale e flessibile - la soluzione per molte applicazioni ConCept è un sistema modulare costituito da moduli e telai. Insieme essi danno vita a un inserto di alta qualità che può essere integrato senza difficoltà in una custodia HDC.

Grazie al sistema modulare brevettato è possibile assemblare varianti di connettori personalizzate.

Diversi moduli per la trasmissione di potenza, segnali e dati vengono completati con moduli per pneumatica e cavi SC e LC.

La struttura del telaio modulare, a scelta in policarbonato o pressofusione di zinco, e il dispositivo di allentamento integrato in numerosi moduli assicurano enormi vantaggi in termini di maneggevolezza.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, HDC - Connettore, Modulo
	ConCept
N. d'ordine	<u>1894720000</u>
Tipo	HDC-CM-1BPN4.0
GTIN (EAN)	4032248509195
CPZ	1 Pieza

1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni	CE		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	40.4 mm	Altezza (pollici)	1.5905 inch
Larghezza	11.4 mm	Larghezza (pollici)	0.4488 inch
_unghezza	34 mm	Lunghezza (pollici)	1.3386 inch
Peso netto	14.08 g		
Temperature			,
Valori limite di temperatura	-40 °C 80 °C		
Conformità ambientale del <sub>l</sub>	prodotto		
Stato conformità RoHS	Cambauma		
Stato conformita Rohs REACH SVHC	Conforme Lead 7439-92-1		
SCIP	89f35219-185b-451d-94d	0-702fad8bee24	
ConCept Moduli pneumatici		0 7 0 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
bonoept Wodan phedmatic			
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Numero di valvole	1	Materiale del corpo del modulo	PA 6.6
Transenna	Sì	Pressione di prova	10 bar
Micro gap	4 mm	Tipo di tubo flessibile	utilizzare solo tubi flessibi PTFE
Sezione di collegamento (interna)	4 mm	Materiale guarnizione	NBR
Dati generali			
AL P. P.	4	T ! !! .	0.11 (1.11)
Numero di poli	1	Tipo di collegamento	Coll. tubo flessibile (pneum.)
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Materiale isolante  PC rinforzato in fi di vetro (UL listed qualificato per il s ferroviario)		Tipo	Femmina
Materiale di base	poliammide, rinforzato in fibra di vetro	Serie	Modulo ConCept
Esente da alogeni	false	Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì
Dimensioni			
Larghezza	11.4 mm	Lunghezza, zoccolo	34 mm
Altezza Femmina	40.4 mm		·
Esecuzione			,
Tipo di collegamento	Coll. tubo flessibile (pneum.)	Materiale di base	poliammide, rinforzato in fibra di vetro
Classificazioni			
	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 6.0			

Data di creazione 31.10.2025 12:11:24 MEZ

Versione catalogo / Disegni





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Utensile per lo smontaggio dei moduli



Weidmüller offre numerosi utensili di crimpatura, per la rimozione dei contatti e per la lavorazione di cavi a fibre ottiche.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-DW-M0D	Versione
N. d'ordine	<u>1688200000</u>	Altri utensili, Utensile per la rimozione dei contatti
GTIN (EAN)	4008190857189	
CPZ	1 ST	

Versione catalogo / Disegni 4