



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connettori a baionetta secondo IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) in metallo, custodia vuota

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia vuota, Protezione antipiegamento custodia connettore, Variante 1 secondo IEC 61076-3-106, IP67
N. d'ordine	1962560000
Tipo	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	<u> </u>		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	1		
•			
Profondità	126 mm	Profondità (pollici)	4.9606 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1.1811 inch
Peso netto	128.24 g		
Temperature	-		
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C70 °C
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa		Tomporatura a escretzio	-
· ·			
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-t	ert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-4	7-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-9	0c0-0173b7b3b6b7	
Dati generali			
	altro	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
<u>-</u>	altro IP67	Materiale base della custodia Cicli di inserimento	Pressofusione di zinco
Grado di protezione			
Grado di protezione Standard generali			
Grado di protezione Standard generali Connettori a norma	IP67		
Grado di protezione Standard generali Connettori a norma Classificazioni	IP67 IEC 61076-3-106 Var. 1	Cicli di inserimento	750
Grado di protezione Standard generali Connettori a norma Classificazioni ETIM 6.0	IP67 IEC 61076-3-106 Var. 1 EC001031	Cicli di inserimento ETIM 7.0	750 EC001031
Grado di protezione Standard generali Connettori a norma Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	IP67 IEC 61076-3-106 Var. 1 EC001031 EC001031	Cicli di inserimento ETIM 7.0 ETIM 9.0	750 EC001031 EC001031
Grado di protezione Standard generali Connettori a norma Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	IP67 IEC 61076-3-106 Var. 1 EC001031 EC001031	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001031 EC001031 27-18-27-02
Grado di protezione Standard generali Connettori a norma Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	IP67 IEC 61076-3-106 Var. 1 EC001031 EC001031 EC001031 27-18-27-02	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001031 EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02
Grado di protezione Standard generali Connettori a norma Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	IP67 IEC 61076-3-106 Var. 1 EC001031 EC001031 EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC001031 EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02 27-18-27-02
Colori Grado di protezione Standard generali Connettori a norma Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	IP67 IEC 61076-3-106 Var. 1 EC001031 EC001031 EC001031 27-18-27-02	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001031 EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

RJ45



Inserti RJ45 per connettori plug-in ver.1 / 4 / 5 / 14 e scatole di giunzione IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-RJ45-FH	Versione
N. d'ordine	<u>1962730000</u>	Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 22, TIA-568A, EIA/
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA T568 B, PROFINET
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PI-RJ45-TH	Versione
Tipo N. d'ordine	IE-PI-RJ45-TH 1962720000	Versione Inserto maschio RJ45 IDC, Inserto maschio AWG 24
-		

LWL-LC

Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-2LC-MM	Versione
N. d'ordine	<u>1962780000</u>	Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PI-2LC-SM	Versione
N. d'ordine	<u>1962790000</u>	Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Singlemode
N. d'ordine GTIN (EAN)	<u>1962790000</u> 4032248644872	Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Singlemode
		Inserto LC, Inserto maschio 2 LC, Singlemode

Data di creazione 15.11.2025 01:22:11 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Hybrid



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
CPZ	1 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versione
Tipo N. d'ordine	IE-PIC-HYB-S-0,5-300 1096180000	Versione Crimp contact, for plug insert, Hybrid

Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V01P	Versione
N. d'ordine	<u>1965690000</u>	Calotta protez. p. cust. connett.
GTIN (EAN)	4032248653911	
CPZ	10 ST	

Data di creazione 15.11.2025 01:22:11 MEZ

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo ESG 9/11 K MC NE WS Versione	
N. d'ordine 1857440000 ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,	
GTIN (EAN) 4032248402731 autoadesivo	
CPZ 200 ST	

LWL-SC

Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-SCRJ-SM	Versione
N. d'ordine	<u>1067390000</u>	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-PI-SCRJ-POF	Versione
Про	IE-FI-3ChJ-FOF	versione
N. d'ordine	<u>1067410000</u>	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, POF

Data di creazione 15.11.2025 01:22:11 MEZ

Versione catalogo / Disegni 6