

**MCB 1077 1P B 4A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto****Dati generali per l'ordinazione**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Versione           | Interruttore in miniatura, Numero di poli: 1, 4 A, bianco |
| N. d'ordine        | <a href="#">2479340000</a>                                |
| Tipo               | MCB 1077 1P B 4A ACDC                                     |
| GTIN (EAN)         | 4050118490657   |
| CPZ                | 12 Pieza  |
| Stato consegna     | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.       |
| Disponibile fino a | 2025-09-01T00:00:00+02:00                                 |

**MCB 1077 1P B 4A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Profondità          | 60.2 mm |
| Posizione verticale | 82 mm   |
| Larghezza           | 17.6 mm |
| Peso netto          | 83.25 g |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Profondità (pollici) | 2.3701 inch |
| Altezza (pollici)    | 3.2283 inch |
| Larghezza (pollici)  | 0.6929 inch |

**Temperature**

|                              |
|------------------------------|
| Temperatura di magazzinaggio |
| Temperatura d'esercizio      |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Temperatura ambiente | -35 °C...70 °C                        |
| Umidità              | 40°C/95% umidità rel., senza condensa |

**Dati elettrici**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo di tensione        | AC/DC      |
| Tensione DC nominale    | 60 V       |
| Capacità d'interruzione | 10000.00 A |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Tensione AC nominale | 277 V |
| Corrente nominale    | 4 A   |

**Dati generali**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Numero di poli    | 1                      |
| Tipo di fissaggio | montaggio su guida     |
| Urti              | secondo IEC 60068-2-27 |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tipo di montaggio | Guida DIN             |
| Vibrazione        | secondo IEC 60068-2-6 |
| Colori            | bianco                |

**Classificazioni**

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000042    |
| ETIM 10.0   | EC000042    |
| ECLASS 15.0 | 27-14-19-01 |

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0    | EC000042    |
| ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |