



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Standard incluso: CC

Il nostro assortimento prodotti è coordinato in modo sistematico e include etichette per l'identificazione di componenti standard, così come formati universali e familiari, come il marcatore CC 85/54 per le targhette.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

Versione ClipCard, Siglatura di apparecchi, 54 x 85 mm, bianco N. d'ordine 2496770000 Tipo CC 85/54 MM WS VPE100 GTIN (EAN) 4050118506471 CPZ 100 Pieza		
Tipo CC 85/54 MM WS VPE100 GTIN (EAN) 4050118506471	Versione	
GTIN (EAN) 4050118506471	N. d'ordine	2496770000
	Tipo	CC 85/54 MM WS VPE100
CPZ 100 Pieza	GTIN (EAN)	4050118506471
	CPZ	100 Pieza



CC 85/54 MM WS VPE100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-29

27-28-11-04

27-28-11-04

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
D (10)	0.4	B (10) (10)	0.0000: 1	
Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch	
Posizione verticale	54 mm 85 mm	Altezza (pollici)	2.126 inch	
Larghezza Peso netto	0.25 g	Larghezza (pollici)	3.3464 inch	
reso netto	0.25 g			
Temperature				
Campo delle temperature di impiego	-40120 °C			
Conformità ambientale del pi	endatta			
Comornita ambientale dei pi	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Dati generali				
Adesivo	Adesivo di acrilato	Versione	autoadesivo, esente da alogeni	
Larghezza	85 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	bianco	Alogeni	No	
Materiale di base	poliestere	Caratteri stampati	senza	
Approvazione secondo UL 969	Sì	stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Campo delle temperature di impiego	-40120 °C	Numero per rotolo	100	
N/				
Marcatori per apparecchi				
Alogeni	No			
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
	EC001288 EC001288 EC001288	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001288 EC001288 27-40-06-29	

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-06-29

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04



Disegni

CC 85/54 MM WS VPE100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



CC 85/54 MM WS VPE100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo RIBBON MM 76/360 SW N. d'ordine 2005080000 4050118389951

GTIN (EAN)

CPZ 1 ST

Versione Ink ribbon

THM MULTIMARK



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK ROLLER 115 Tipo Versione N. d'ordine 1357420000 GTIN (EAN) 4050118160314 CP7 1 ST

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versione N. d'ordine 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

CPZ 1 ST

Data di creazione 08.11.2025 03:59:13 MEZ

4 Versione catalogo / Disegni