





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi per installazione in catene portacavi, Codificato P M8 - pin diritto IP67, aperto, Cat. 5e, PUR, 1.5 m
N. d'ordine	<u>2717750015</u>
Tipo	IE-C5DE4UP0015PCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118779998
CPZ	1 Pieza



## IE-C5DE4UP0015PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
	4.5	1 1 / 18 3	E0 0EE1: 1
Lunghezza Peso netto	1.5 m 400 g	Lunghezza (pollici)	59.0551 inch
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa		Temperatura d'esercizio	-40 °C80 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Ctata agustaumaità DallC	Conforme		
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
Dati tecnici del cavo			
Colore della guaina	nero	Resistenza agli olii	Conforme alla norma IEC 60811:404
quantità di fili	4	Schermato	Sì
Alogeni	Esente da alogeni a norma IEC 60754	Isolamento	Poliolefina
cicli di piegatura	2 Mio	Resistenza alla fiamma	Yes
Materiale della guaina	PUR	Tensione di prova: filo-filo-schermo	1 kV DC, 1 min, 1000 Veft 50 Hz, 1 min
Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione	Campo delle temperature, posa fissa	-4080 °C
Campo delle temperature, posa mobile	-3070 °C	Numero di poli	4
Dati tecnici generali			
Grado di protezione	IP67		
Connettore maschio dx			
Spina di collegamento a destra	estremità conduttore libera		
Connettore maschio sx			
Spina di collegamento a sinistra	M8, Codificato P, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599 EC002599	ETIM 9.0	EC002599 EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-06-03-08
LULAGO TO.U	Z7-UU-U3-U0	LCLA33 14.U	Z1-UU-U3-U0

Data di creazione 05.11.2025 02:20:28 MEZ

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

27-06-03-08



## IE-C5DE4UP0015PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

### Cablaggio

M12		M12
1	yellow	1
2 —	white	
_	orange	2
3 ——	blue	— 3
1	bluc	1