THM MT30X 25.4/12.7 TR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 12.7 x 25.4 mm, tra-	
	sparente	
N. d'ordine	<u>2798960000</u>	
Tipo	THM MT30X 25.4/12.7 TR	
GTIN (EAN)	4064675259886	
CPZ	10000 Pieza	



THM MT30X 25.4/12.7 TR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001288

EC001288

27-40-06-29

27-40-06-29

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme					
Dimensioni e pesi						
		5 (11.) (111.1)				
Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch			
Posizione verticale	12.7 mm	Altezza (pollici)	0.5 inch			
Larghezza	25.4 mm 0.07 g	Larghezza (pollici)	1 inch			
Peso netto	0.07 g					
Temperature						
Campo delle temperature di impiego	-40150 °C					
Conformità ambientale del pr	odotto					
Comornita ambientale dei pr	ouotto					
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione					
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%					
Dati generali						
Adesivo	Adesivo di acrilato					
Versione	autoadesivo					
Larghezza	25.4 mm					
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0					
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C					
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C					
Colori	trasparente					
Alogeni	No					
Materiale di base	poliestere					
Caratteri stampati	senza					
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura Etichetta in bobina					
stampante compatibile						
Numero di marcatori per combinazione		kers				
Campo delle temperature di impiego	-40150 °C					
Numero per rotolo	10000					
Marcatori per apparecchi						
Alogeni	No					

Data di creazione	11 11 2025	09·27·23 MFZ

Classificazioni

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001288

EC001288

EC001288

27-40-06-29

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04



THM MT30X 25.4/12.7 TR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

