

PAC-UNIV-HE20-F-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Come da figura

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
N. d'ordine	7789100100
Tipo	PAC-UNIV-HE20-F-10M
GTIN (EAN)	8430243959636
CPZ	1 Pieza

PAC-UNIV-HE20-F-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto

1144.82 g

Temperature

Temperatura di magazzino

-10...60 °C

Temperatura d'esercizio

-10...50

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme

REACH SVHC

No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Lunghezza del cavo

10 m

Adatto a

segnali digitali

Materiale di base

PVC

Cavo

Cavo LiYY

Collegamento interfaccia

CONNETTORE PER CAVO
PIATTO HE10 20P

Numero di poli, min.

20 poli

Diametro esterno

8,6 ± 1 mm

Interfaccia PLC

H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)

Sezione del conduttore

0.25 mm²

Dati elettrici

Corrente totale, max.

3 A

Prova alta tensione

1 KV/1s

Intensità della corrente consentita per
percorso, max.

1 A

Tensione nominale

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Resistenza

≤ 80 mΩ/m

Tensione d'esercizio

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Capacità filo / fili

300 pF/m

Capacità filo / schermatura

300 pF/m

Classificazioni

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20