

TS35X15 ST KTB9874 VER-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Come da figura

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 912 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
N. d'ordine	8000073139
Tipo	TS35X15 ST KTB9874 VER-C
GTIN (EAN)	4064675340959
CPZ	20 Pieza

Versione catalogo / Disegni



TS35X15 ST KTB9874 VER-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
·			,
Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0.5906 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	912 mm	Larghezza (pollici)	35.9054 inch
Peso netto	631.29 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio			
Conformità ambientale	del prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenz		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,	,1 wt%	
PE70 Dati Generali			
Spessore materiale	1.5 mm	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	DIN EN 60715	Superficie	zincato glavanicamente e
			passivato
Materiale di base	acciaio	Fissaggio dei componenti	
Materiale di base Dati generali Accessori	acciaio	Fissaggio dei componenti	passivato
	acciaio 1.5 mm	Fissaggio dei componenti Superficie	passivato max. 10 kHz zincato glavanicamente e
Dati generali Accessori Spessore materiale			passivato
Dati generali Accessori	1.5 mm		passivato max. 10 kHz zincato glavanicamente e
Dati generali Accessori Spessore materiale Materiale di base Classificazioni	1.5 mm acciaio	Superficie	passivato max. 10 kHz zincato glavanicamente e passivato
Dati generali Accessori Spessore materiale Materiale di base Classificazioni ETIM 6.0	1.5 mm acciaio EC001285	Superficie ETIM 7.0	passivato max. 10 kHz zincato glavanicamente e passivato EC001285
Dati generali Accessori Spessore materiale Materiale di base Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	1.5 mm acciaio EC001285 EC001285	Superficie ETIM 7.0 ETIM 9.0	zincato glavanicamente passivato EC001285 EC001285
Dati generali Accessori Spessore materiale Materiale di base Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	1.5 mm acciaio EC001285 EC001285 EC001285	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	zincato glavanicamente passivato EC001285 EC001285 27-40-06-02
Dati generali Accessori Spessore materiale Materiale di base Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	1.5 mm acciaio EC001285 EC001285 EC001285 27-40-06-02	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	zincato glavanicamente passivato EC001285 EC001285 27-40-06-02 27-40-06-02
Dati generali Accessori Spessore materiale Materiale di base Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	1.5 mm acciaio EC001285 EC001285 EC001285	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	passivato max. 10 kHz zincato glavanicamente passivato EC001285 EC001285 27-40-06-02

Versione catalogo / Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Piastre di montaggio



Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

	<u> </u>	
Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versione
N. d'ordine	<u>1274150000</u>	Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale:
GTIN (EAN)	4050118063820	13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:
CPZ	1 ST	acciaio, zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento