



Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di collegamento, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
N. d'ordine	<a href="#">8808410000</a>
Tipo	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	112 mm	Profondità (pollici)	4.4094 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0.7874 inch
Larghezza	37 mm	Larghezza (pollici)	1.4567 inch
Lunghezza	112 mm	Lunghezza (pollici)	4.4094 inch
Peso netto	155 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa	

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Collegamento 1	IDC	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Modulo di collegamento	Colori	grigio
Materiale base della custodia	custodia in metallo completamente schermata	Categoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Diametro guaina, min.	5.5 mm	Diametro guaina, max.	9.6 mm
Tipo di montaggio	Montaggio a muro	Schermatura	Collegamento della schermatura imperdibile a 360°, con impugnatura fermacavo separata

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

## Accessori

### Utensile di compressione per doppini twistati



Utensile di compressione per doppini twistati

Diversi tipi di lame per pin-board

- del tipo 110 di AT&T,
- del tipo 66,
- del tipo LSA Plus di Krone (funzione standard e di taglio a forbice) e prese telefoniche 630A6

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PUNCH DOWN TOOL PDT	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9013970000</a>	Accessori, Pinza crimpatrice per contatti
GTIN (EAN)	4008190887957	
CPZ	1 ST	