

IE-CCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di collegamento, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
N. d'ordine	8808410000
Tipo	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	112 mm	Profondità (pollici)	4.4094 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0.7874 inch
Larghezza	37 mm	Larghezza (pollici)	1.4567 inch
Lunghezza	112 mm	Lunghezza (pollici)	4.4094 inch
Peso netto	155 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Collegamento 1	IDC	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Modulo di collegamento	Colori	grigio
Materiale base della custodia	custodia in metallo completamente schermata	Categoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Diametro guaina, min.	5.5 mm	Diametro guaina, max.	9.6 mm
Tipo di montaggio	Montaggio a muro	Schermatura	Collegamento della schermatura imperdibile a 360°, con impugnatura fermacavo separata
Grado di protezione	IP20		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Utensile di compressione per doppieni twistati

Utensile di compressione per doppieni twistati

Diversi tipi di lame per pin-board

- del tipo 110 di AT&T,
- del tipo 66,
- del tipo LSA Plus di Krone (funzione standard e di taglio a forbice) e prese telefoniche 630A6

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PUNCH DOWN TOOL PDT	Versione	
N. d'ordine	9013970000	Accessori, Pinza crimpatrice per contatti	
GTIN (EAN)	4008190887957		
CPZ	1 ST		