



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
N. d'ordine	9021100000
Tipo	H4,0/18T OR
GTIN (EAN)	4008 19006 1708
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.26 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore arancione	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	2.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm
Diametro del collare (D2)	4.8 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm
L1 in mm	18.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	12 mm
Sezione di collegamento cavo	4 mm ²	Colore	Telemecanique

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

