



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, Azzurro
N. d'ordine	9025740000
Tipo	H0,25/10 HBL
GTIN (EAN)	4008 190092054
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.04 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore azzurro	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	0.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	6 mm
Diametro del collare (D2)	1.8 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	10.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	8 mm
Sezione di collegamento cavo	0.25 mm ²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

