



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 26 mm, 21 mm, giallo
N. d'ordine	9028200000
Tipo	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
CPZ	25 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	3.9 g
------------	-------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	12.7 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	21 mm
Diametro del collare (D2)	16 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.6 mm
L1 in mm	37.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2/0
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.35 mm	Lunghezza di spellatura	26 mm
Sezione di collegamento cavo	70 mm ²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

