


H4,0/28D ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, grigio
N. d'ordine	9037540000
Tipo	H4,0/28D ZH GR
GTIN (EAN)	4008 190493110
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.4 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore grigio	Versione	Terminali doppi
----------------------	--------------------------------	----------	-----------------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	3.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Larghezza del collare isolante (B)	5.2 mm	Altezza del collare isolante (A)	9 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.5 mm	L1 in mm	28.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm
Lunghezza di spellatura	21 mm	Sezione di collegamento cavo	4 mm ²
Colore	DIN		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

